




**オリジナル商品**

**裏面粘着式ヘビーウェイトグリッピー産業用吸収マット** — フォークリフトエリアでも、当社の最も耐久性に優れた吸収マットを使用して、床を乾燥した安全な状態に保ちます。


- グリッピーマットの裏面の粘着材がしっかりと固定しながら、簡単に剥がせます。ずれたり、波打ったり、裏返ったりすることなく、設置した場所に正確に固定されます
- 人や車両の往来に極めて高い耐久性を実現するために、ポリプロピレン100%の材質は熱圧着された上、針の穴があげられています。破れたり、ちぎれたり、ほつれたりすることはありません
- 油、冷却水、溶剤、水などを吸収し、保持します
- 通路や広いエリアで漏れやオーバースプレーの吸収に最適です
- はさみや万能ナイフで簡単に切断できます

**NFSI**  
HIGH-TRACTION



## 拡大図

ポリプロピレン繊維はニードルパンチ加工され、熱圧着熱することで、表面の耐久性が向上しています。ポリバックの裏地は液体の床面への浸透を止めます。グリッピーマットの完全コーティングの裏面粘着がしっかりと固定しますが、簡単に剥がせます。



**ピグ®ヘビーウェイトグリッピー®裏面粘着式産業用吸収マット**

商品番号	重量	サイズ	入目	吸収量
GRP36301	ヘビーウェイト	幅91cm x 長さ15.3m	1巻	28.4L

注記：ニューピグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。用途への適合性について判断するには、ご使用前に、15.3cm x 15.3cmのサイズで目立たない場所でお試ください。詳細については、24ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

**グリッピー裏面粘着式産業用吸収マット** — ミディアムウェイトのマットは、水の漏れが少ない場合に最適です。



- グリッピーの裏面全面に施された粘着剤がマットをしっかりと固定しますが、簡単に剥がせます
- 水以外の油、グリース、その他の液体の吸収が必要な場所に最適です

**ピグ®グリッピー®裏面粘着式産業用吸収マット**

商品番号	重量	サイズ	入目	吸収量
MAT3223	ミディアムウェイト	幅91cm x 長さ30m	1	30.3L

注記：ニューピグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。用途への適合性について判断するには、ご使用前に、15.3cm x 15.3cmのサイズで目立たない場所でお試ください。詳細については、24ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

**NFSI**  
HIGH-TRACTION



**pig** 安全メッセージマット - 裏面粘着式の滑り止めマットは、スリップ、つまずき、転倒を防止しながら、視認性の高い警告を発します。



- 50.8cmの大きな安全画像が注意を喚起し、色あせや擦り切れの心配がなく、作業者に安全要件や特定の注意事項を警告します
- 独自に開発した粘着剤で床に密着し、ずれたり、束になったり、波打ったりせず、作業者がつまずいたりしません。交換時には簡単に剥がすことができます
- 吸水性のある摩擦力の高いトップレイヤーは、靴に付着した液体やゴミを取り除き、濡れたり油がついたりした作業環境での転倒防止に役立ちます
- 152cmのウォークオフパレットにより、歩くだけで汚れや液体をキャッチし、周囲の床を清潔で乾燥した状態に保ちます。
- 清掃が簡単。モップ、掃除機、ウェットバキューム、フロアスクラバーによってマットがずれることなく損傷ありません
- 人の往来が激しい場所や、フォークリフトやパレットジャッキによる酷使にも耐えます



**ピグ® 安全メッセージマット**

商品番号	説明	サイズ	入目
GRPWS3502	耳の保護が必要です	幅 91cm x 長さ 152cm	2枚/巻
GRPWS3503	注意 フォークリフトが通行します	幅91cm x 長さ152cm	2枚/巻
GRPWS3508	注意 水濡れ時は滑りやすくなります	幅91cm x 長さ152cm	2枚/巻

特許出願中

注記: ニューピグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。用途への適合性について判断するには、ご使用前に、15.3cm x 15.3cmのサイズで目立たない場所でお試しください。詳細については、24ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。



GRPWS3502



GRPWS3503



GRPWS3508



**pig** 設置ローラー

- ロールを押しながらマットを広げ、所定の位置で平らにします
- 長いグリッピーマットを設置する際に、跪く必要がありません

**設置ローラー**

商品番号	サイズ
GRP021	幅147cm x 長さ97cm



**pig** 取り外しツール

- マットの素材にアゴをひっかけて「ロック」して、裏面粘着式マットをしっかりと掴んで引き剥がします
- 長いマットや長期間敷かれていたマットをはがすのに最適です

**取り外しツール**

商品番号	サイズ
GRP020	縦19cm x 横9cm x 高さ13cm



**pig** 取り付けボード&安全ナイフ

- 埋め込み式の刃が付いた安全ナイフ×1、取り付けボード×1付属。簡単かつきれいに切断でき、所定の場所にスムーズに設置できます

**Installation Board & Safety Knife**

商品番号	サイズ
GRP005	取り付けボードと安全ナイフ
GRP001	取り付けボード・幅96.5cm x 長さ14.6cm x 高さ0.6mm
GRP012	安全ナイフ 替刃2枚付き

新製品!

GRPSB36200  
30m 巻

pig オリジナル商品

## pig セーフティボーダーマット — 面倒な塗装やテープを使わずに、視認性の高い滑りにくい通行帯を提供します。

- ・ 視認性の高い黄色と黒のパターンがマットの両サイドに配置されているため、危険な場所を示すことができ、安全性を高めることができます
- ・ 印刷面は耐久性が高く、大勢の人の往来やハンドリフトやフォークリフトによる摩損に最大3ヶ月まで耐えられます
- ・ 優れた吸収性と耐久性を持ち、非常に薄型で、メンテも簡単です
- ・ 独自の粘着剤を使用しているため、マットがずれたり、束になったり、ひっくり返ったりすることなく、設置した場所に正確に固定されます
- ・ 汚れ、塩分、水分をキャッチし、逃しません
- ・ シールドコンクリート、VCT / LVT、セラミックタイル、テラゾ、切りタイルなど、ほとんどの業務用床面に貼り付けられます
- ・ カスタマイズが簡単です：ロールを広げれば、ウォークオフは通路、トランジションおよび安全エリアをカバーできます
- ・ お手入れが簡単です：掃いても、掃除機やモップをかけても、自動床清掃機で拭いてもマットはずれません

### pig 裏面粘着式セーフティボーダーマット

商品番号	サイズ	入目
GRPSB36200	幅91cm x 長さ30m	1巻
GRPSB36201	幅91cm x 長さ15m	1巻

pigセーフティボーダーマットで、いつでもどこでも通路をより安全にできます。




GRPSB36206

### pig セーフティボーダーマット初使用パック

商品番号	サイズ	入目
GRPSB36206	幅91cm x 長さ7.6m	1巻

スターターパックの内容・pigセーフティボーダーマットロール × 1・セーフティナイフ × 1・取り付けボード × 1  
特許出願中

GRPSB36201  
15m 巻

裏面粘着式

注記：すべての接着剤は、接着面の状態に応じて、仕上げコーティングまたは塗装を浮かせてしまう可能性があります。裏面粘着式のpigセーフティボーダーマットは、ほとんどの工業用フロアや作業面で使用できるように設計されていますが、15.2cmの正方形断片を目立たない場所でお試しいただき、使用に適しているかどうかの判断に役立てることができます。製品の寿命は、使用タイプ、液体飽和レベル、人と車両の通行量の頻度と強度によって異なります。



MAT32100



MAT3200



MAT32100

**pig** オリジナル商品

## **pig** グリッピー®吸収マット — 当社独自の裏面粘着式マットを置くことでスリップ、つまずき、転倒を防止しより安全に作業することができます。

- 端がめくれたり、シワがよったりしません。機械の周辺、廊下、作業場付近で発生する転倒事故を防止します
- 特許取得の接着剤は、しっかり固定し、容易にはがすことができ清掃時間を短縮し、施設の生産性を向上させます
- ピググリッピー®マットは、コンクリート、ビニールタイル、セラミックタイル、採石タイル、リノリウムなど、一般的な商業施設の床面に貼り付けることができます
- 丈夫なスパンボンド表面層に頑丈なジグザグ縫いが施され、人の往来や軽車両だけでなく、重機通行にも耐えることができます。飽和状態になるか、摩耗や損傷の兆候が見られたら、マットを交換してください
- 8層のポリプロピレンファイバーは油、冷却水、溶剤、水の流し、ドリップ、スプレーなどのしぶきを吸収し溶剤が周囲へ拡散するのを防ぎます。また、靴底に付着した油を吸着します

### ピグ®グリッピー®裏面粘着式吸収マットパッド

**pig**

商品番号	重量	サイズ	パッド数	吸収量 最大
MAT3200	ミディアムウェイト	幅 41cm x 長さ 61cm	10	3.8L

### ピグ®グリッピー®裏面粘着式吸収マットロール

**pig**

商品番号	重量	サイズ	入目	吸収量 最大
MAT32100		幅 81cm x 長さ 30m	1	39.7L
MAT3250	ミディアムウェイト	幅 81cm x 長さ 15m	1	19.9L
MAT1625		幅 41cm x 長さ 7.6m	1	5L

■= 防火登録商品


注記：ニューピグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。用途への適合性について判断するには、ご使用前に、15.3cm x 15.3cmのサイズで自立しない場所でお試しください。詳細については、24ページの「ピグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

## 拡大図


スパンボンド表面層は往来に耐えることができます。ジグザグのステッチが強度を高めます。

ポリバックは液体を通しません。

粘着底部は床面全体に固定し、接着剤は残しません。



**NFSI**  
HIGH-TRACTION



MAT1625

MAT32100



MAT297-JPN



MAT297-JPN



MAT298-JPN

 オリジナル商品

## グリッピー® スーパーマンモスグリーン吸収マットが注意を引き付け、床の安全エリアの取り組みの強化に役立ちます。

- 端がめくれたり、シワがよったりしません。機械の周辺、廊下、作業場付近で発生する転倒事故を防止します
- 当社独自の接着剤は、非常に強いグリップ力で床に張り付きますが、容易に剥がして迅速に交換できます。清掃時間を短縮し、施設の生産性を向上させます
- ピッググリッピー®吸収マット(左)と同じ構造ですが、より強いスパンボンド表面層を採用して、摩耗 通行量の増加への耐久性をさらに高めています
- マットが飽和状態になるか、磨耗の兆候が現れるまで、マットは使用できます
- 油、グリース、汚れを閉じ込め、周囲への広がりを防止します
- 漏れを防止する裏張りにより、吸収された液体が床に浸透するのを防ぎます

### ピッグ® グリッピー® 裏面粘着式スーパーマンモス® グリーン吸収マット

商品番号	重量	サイズ	入目	吸収量 最大
■ MAT297-JPN		幅78.7cm x 長さ30m	1	39.7L
MAT298-JPN	ミディアムウェイト	幅78.7cm x 長さ15m	1	19.9L
MAT920-JPN		幅41cm x 長さ7.6m	1	4.9L

#### ■ = 防炎登録商品


注記：ニューピッグの裏面粘着式マットは、一般的な工業施設や商業施設の床面に使用できます。用途への適合性について判断するには、ご使用前に、15.3cm × 15.3cmのサイズで目立たない場所でお試しください。詳細については、24ページの「ピッグ裏面粘着式マットに関する注意事項」を参照してください。

## 拡大図

スパンボンド表面層は往々に耐えることができます。ジグザグのステッチが強度を高めます。

ポリバックは液体を通しません。

粘着底部は床面全体に固定し、接着剤は残しません。





裏面粘着式

MAT920-JPN

MAT297-JPN